

AEG

Vinkelslipmaskiner, Typ: 4935431730



Beställningsdata

Ordernummer	077155 4935431730
GTIN	4002395194902
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

2 200 W/230 mm vinkelslip med startströmbegränsning och återstartspärr.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extrahandtag.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	6600 min ⁻¹
effektförbrukning	2200 W
nätfrekvens	50 Hz
maximal skiv-Ø	230 mm
tillverkarens beteckning	WS 22-230
maximala vibrationer enligt EN	8,7 m/s ²
nätspänning	230 V

Mjukstart	ja
maximalt kapdjup	68 mm
anmärkning	Mjukstart
anmärkning	Återstartspärr
anmärkning	Dödmanskontakt
Dödmanskoppling	ja
vikt	5,2 kg
Återstartspärr	ja
Produktslag	Vinkelslipmaskiner