



## Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: 7222896023



### Beställningsdata

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Ordernummer  | 077111 7222896023 |
| GTIN         | 4014586900339     |
| Artikelklass | 03F               |

### Beskrivning

#### Utförande:

**FEIN – kompakt vinkelslip  $\varnothing$  125 mm.**

- **Robust, kraftfull motor för daglig användning.**
- **Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag**
- **Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).**
- **Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännmuttern.**

#### leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

### Teknisk beskrivning

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| maximala vibrationer enligt EN | 6 m/s <sup>2</sup> |
| maximal skiv- $\varnothing$    | 125 mm             |
| Återstartspärr                 | ja                 |
| Dödmankoppling                 | nej                |
| effektförbrukning              | 1400 W             |
| tillverkarens beteckning       | CG14-125V          |

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| nätspänning       | 230 V                          |
| nätfrekvens       | 50 Hz                          |
| Energiförsörjning | Nätdriven                      |
| anmärkning        | Varvtalselektronik             |
| kabellängd        | 4 m                            |
| maximalt varvtal: | 2800 - 11500 min <sup>-1</sup> |
| maximalt kapdjup  | 35 mm                          |
| vikt              | 2,3 kg                         |
| Produktslag       | Vinkelslipmaskiner             |