

REMS

Gängkloppa "EVA set R" komplett med stålbox, Typ: 3/8-1.1/4



Beställningsdata

Ordernummer	820301 3/8-1.1/4
GTIN	4039976048347
Artikelklass	84B

Beskrivning

Utförande:

Snabbt byte av gänghuvud genom att huvudet sticks in i spärrhandtaget med snabbblåsning. Gänghuvuden med lång rörstyrning och exakt inställda gängbackar. Gängbackarna är utbytbara och har mycket stor motståndskraft mot slitage. Spärrhandtaget omställbart för höger- och vänstergång. Med vända gängbackar går det även att skära gängor tätt intill väggar (på korta, redan installerade rörstutsar). Inte avsedda för rostfria rör.

Användningsdata:

Praktisk och lätt gängkloppa som är lämplig för byggarbetsplatser. **Liten huvud-Ø möjliggör arbeten i trånga utrymmen.**

Passar till:

Whitworth-rörgänga enligt DIN EN 10226 **konisk 1:16.**

Innehåll:

tillhörande skärhuvud st vardera
(för Whitworth-rörgängor): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tum
spärrhandtag: 1 St.

OBS!:

Följande delar kan på förfrågan erhållas även styckewis:

- **Spärrarm.**
 - **kompleta skärhuvud med käftar, samt reservkäftar.**
- v.g. ange önskad storlek på beställningen.

Teknisk beskrivning

Whithworth-rörgängeskärhuvud	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tum
Antal spärrhandtag	1
Norm	DIN EN 10226
förpackning	stålväska
Produktslag	Gängkloppa

Tillbehör

Spärrhandtag "Central" Typ C1.1/4	820600 C1.1/4
Gänghuvud med backar Gängtyp R1.1/4	820650 R1.1/4
Låda av stålplåt för rörgängkloppa "Central" Typ C1.1/4	820620 C1.1/4
Gänghuvud med backar Gängtyp R3/4	820650 R3/4
Gänghuvud med backar Gängtyp R3/8	820650 R3/8
Gänghuvud med backar Gängtyp R1/2	820650 R1/2
Gänghuvud med backar Gängtyp R1	820650 R1