

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	12 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Funktionsbredd L ₄	16 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Huvudängd L ₁	18 mm
ISO-kod hållare	SSSCR/L 1212F09
Skruvsats för vändskär	269028 2
totallängd L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500