

**Digital studshårdhetsprovare, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	495024 1
GTIN	2050002078604
Artikelklass	49G

Beskrivning**Utförande:**

Robust hölje av pulverbelt aluminium. Utvärdering enligt DIN 50156 och ASTM A956 i enheterna Rockwell HRC och HRB, Vickers HV, Brinell HB och stålets draghållfasthet. Apparaten kan användas med godtycklig orientering (vågrätt, lutande uppåt eller nedåt etc.). Internminne för >1 000 000 mätvärden, USB-gränssnitt för dataöverföring till USB-minne.

Noggrannhet:

± 4 HL (0,5 % vid 800 HL).

leveransinnehåll:

Inklusive slagmekanism typ D, hårdhetsjämförelseblock, datakabelUSB, rengöringsborste, förvaringsväska, laddare och tillverkarintyg.

Specialtillbehör:

Påläggsringar för krökta ytor, testblock med DAkS-certifikat och slagmekanismer typ DC, DL, D +15, C och G på förfrågan.

Reservdel:

Anslutningskabel till slagmekanism nr 495023.

Teknisk beskrivning

vikt	430 g
------	-------

minimivikt för provningsobjekt	2,5 kg
Bredd	84 mm
Längd	154 mm
höjd	23 mm

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/495024-1>