



## Mobil hårdhetsprovare alphaDUR mini II (utan sond)1



### Beställningsdata

Ordernummer	495051 1
GTIN	2050002078611
Artikelklass	49G

### Beskrivning

#### Utförande:

**alphaDUR mini II** är en mobil UCI-hårdhetsprovare för mätningar i överensstämmelse med DIN 50159-1, ASTM A 1038 och VDI/VDE-riktlinje 2616. Mätområde 10 till 3000 HV, högupplösande färgdisplay, lagring av 50 fabrikskalibreringar och >1 000 000 mätdata. Omräkning till HRC, HRB, HB och draghållfasthet. Statistikfunktioner och inbyggt litiumjonbatteri med 10 timmars drifttid. Mätningen sker med sond nr 495043 – beställs separat.

#### leveransinnehåll:

Basapparat med inbyggt batteri, sondkabel, laddare med USB-kabel, transportväska och bruksanvisning på USB-minne (exkl. sond).

### Teknisk beskrivning

höjd	23 mm
vikt	430 g
Bredd	84 mm
Längd	154 mm
strömförsörjning	Litium - joner

