



Hörselkåpor, ljudnivåberoende Peltor™WS™LiteCom PRO III, Typ: PRO3



Beställningsdata

Ordernummer	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Artikelklass	04A

Beskrivning

Utförande:

Nivåberoende högkapacitetshörselskyddsproppar med integrerat förprogrammerat analogt och digitalt radiokommunikationssystem. 16 kanaler (Analog-PMR), 16 kanaler (Digital-PMR). Bluetooth® Multipoint-funktionaliteten möjliggör direkt förbindelse med mobiltelefoner, så att du kan ta emot, föra och avsluta telefon samtal utan att avbryta arbetet. Den **bullerundertryckande och vattentäta talmikrofonen** erbjuder röststyrd överföring (VOX) för hands free-samtal i bullerbelastade omgivningar. I headsetet finns ett **uppladdningsbart** litiumjonbatteri. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Användningsdata:

För kommunikation i bullerbelastade, krävande omgivningar.

Norm:

EN 352-4; EN 352-6

leveransinnehåll:

Inklusive batteri, laddare, extra hygienkit och mikrofonskydd.

OBS!:

Hygiensatser under nr 097767 storlek HY83

Teknisk beskrivning

drifttid	11 h
vikt	490 g
Energiförsörjning	Batteridrivnen
SNR-värde (dämpvärde)	33 dB(A)
Norm	EN 352-4
Norm	EN 352-6
Produktslag	Hörselkåpskydd