

Garant GREENPLUS

## Verktøgsryggsäck i tyg, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	692210 1
GTIN	4067263125624
Artikelklass	61G

### Beskrivning

#### Utförande:

De nya **textilväskorna från GARANT GreenPlus** kombinerar det bästa av 2 världar: De imponerar med sin hållbarhet samtidigt som de erbjuder hög bärkomfort, enastående ergonomi, hög hållbarhet, utmärkt tillgänglighet och optimal flexibilitet. De produceras enligt de omfattande och strikta standarderna i **bluesign®**-systemet, med hänsyn till människor, miljö och resurser. Bidra till att forma en mer hållbar framtid. Med ett optimerat vadderingsystem för ännu mer ergonomisk bärkomfort.

Verktøgsryggsäck i textil med 2 huvudfack:

- **Ett huvudfack med 2 innerfickor, en robust verktygstavla med 32 fickor och en låsbar dragkedja.**
- **Ett huvudfack med 2 separata, vadderade fack för bärbara datorer upp till 15 tum och surfplattor och en låsbar dragkedja.**

Framficka på ryggsäcken med mobil- och visitkortsficka, pennöglor, nyckelring och 2 förvaringsfack. Liten framficka med orange dragkedja. Med kompressionsremmar på sidorna som reducerar volymen så att vikten kan bäras så nära kroppen som möjligt och så att extrautrustning kan fästas utanpå. Anatomiskt formad axelrem och vadderat bärhandtag. Med ergonomiskt kroppskontaktryggsystem och bröstrem som ger perfekta lastöverföring och optimalt balanserad och säker passform. Vattensprutskyddad botten med vattenkant och 4 stödfötter. Med elastiska ytterfickor och en reflekterande remsa för god synlighet.

#### Material:

En kombination av 420 Denier nylongarn och 200 Denier polyestergarn, för en övertygande rivtålig och lätt prestanda.

### Teknisk beskrivning

vikt	2,3 kg
ytermått höjd	470 mm
ytermått djup	220 mm
ytermått längd	350 mm
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Typ av verktygsförvaring	Skaftållare
Produktslag	Verktygs transportsystem