

Garant**Verktygssortiment 150 delar, Typ: 692230****Beställningsdata**

Ordernummer	685000 692230
GTIN	4067263125662
Artikelklass	61H

Beskrivning**Utförande:**

Högvärdiga **GreenPlus** verktygsväskor i textil utrustade med praktiska proffsverktyg som följer dig under ditt dagliga arbete.

leveransinnehåll:

Sexkantvinkelskruvdragarsats, lång med sfäriskt huvud, 9-delars: 1 st nr 627132 storlek 9

Tångsortiment, 4 delar: 1 st nr 700001 storlek 4

Tångnyckel: 1 st nr 813501 storlek 180

Skjutmått: 1 st nr 410100 storlek 150

Rullmåttband 3 m: 1 st nr 461900 storlek 3

tumstock av plast 2 m: 1 st nr 466200 storlek 2

Kutterkniv: 1 st. nr 845020

Kombinations sax med 2K-handtag, rak: 1 st nr 763030 storlek 205

Skruvmejsel för bitshållare: 1 st nr 676602 storlek 30

Spärnyckel för bitshållare: 1 st nr 676690 storlek 1/4

Bitsortiment, 61-delars: 1 st. nr 676040

Skruvmejselsortiment Schlitz och Phillips: 1 st nr 666956 storlek 4/2

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, 41-delars: 1 st nr 630325 storlek SD

Tygfodral för fast skruvnyckel: 1 st nr 614835 storlek 10

Dubbel U-nyckel/fast skruvnyckel: Vardera 1 st nr 610600 storlek 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Universalavgradare: 1 st nr 839901 storlek S10

Handavgradare: 1 st nr 150400 storlek 12,4

Smideshammare: 1 st nr 750110 strl 300

Universalborrsats av hårdmetall, 7-delars: 1 st nr 787078 storlek 7

Pannlampa (HOLEX): 1 st nr 081493 storlek 300

Skyddsglasögon: 1 st nr 096200 storlek CLEAR

Förvaring i: 1 st nr 692230 storlek 1

OBS!:

Verktuget levereras löst.

Teknisk beskrivning

Antal delar	150
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Pozidriv skruvdragare
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	TriWing
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Produktslag	Verktuagsortiment

Tillbehör

Batteridrivna LED-pannlampa Typ 300	081493 300
Komfortskyddsglasögon Glastoning CLEAR	096200 CLEAR
Handavgradare 90° Utvändigt Ø 12,4 mm	150400 12,4
Skjutmått mätområde 150 mm	410100 150
Rullmåttband Längd 3 m	461900 3

Plastmåttstock Längd 2 m	466200 2
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610600 10X11
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610600 12X13
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610600 14X15
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 17X19 mm	610600 17X19
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 18X19 mm	610600 18X19
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 20X22 mm	610600 20X22
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 22X24 mm	610600 22X24
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610600 8X9
Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkulaförkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant41 delar Typ SD	630325 SD
Verkstadsskruvdragarsortiment, 6 delarspår och Phillips Antal skruvdragare 4/2	666956 4/2
Bitssats61 delar	676040
Skruvdragarhållare för 1/4 tum bitsmed magnet Klinglängd 30 mm	676602 30
Spärnyckel för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 Typ 1/4	676690 1/4
Verktygsväska i tyg Typ 1	692230 1
Tångsortiment med grepphyslor4 delar Antal tänger 4	700001 4
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 300 g	750110 300
Kombisax med 2K-grepprak, justerbar öppningsvinkel totallängd 205 mm	763030 205
Sats med universalborr av hårdmetall Antal borr 7	787078 7
Tångnyckel totallängd 180 mm	813501 180
Avgradar- / skavstål Typ S10	839901 S10
Universalkniv med 2K-handtagmed 3 knivblad, 18 mm	845020