


Kilspårstolk, Typ: G



Beställningsdata

Ordernummer	484409 G
GTIN	2050002077683
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.

Tolkstomme av härdat stål.

Kilspårstolk i mellanstorlek och ISO-anpassning, t.ex. nr 484409, storlek **15,8 M6** eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484409, storlek **41,04 +0,01/-0,02**.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

OBS!:

Definiera önskad toleransklass. Vid beställning **anger du positionen för toleransfältet (A-ZC)** och den grundläggande toleransnivån (7-13) eller den numeriska toleransen. Tolkar för grundtoleransgrad 6 och finare toleranser kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kvalitet	12

Kvalitet	13
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
nominellt mått	26 - 30 mm
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk