

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 2
Vändskärsstorlek	9 mm
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Huvudängd L ₁	20 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
ISO-kod hållare	SSSCR/L 1616H09
Skruvsats för vändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 12
Skaftmått	16 mm
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 12	269005 12
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500