

Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/09mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	6 mm
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	6 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skaftmått	12 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Totallängd L neutrala hållare	80 mm
ISO-kod hållare	SSDCN 1212F09
Skrivsats för vändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 12
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Underläggsplatta Typ 12	269005 12
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500