

Mitutoyo

Linjärskala, effektiv mätlängd L₀: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	499241 600
GTIN	4550501371520
Artikelklass	44D

Beskrivning

Utförande:

- Med absolutmätsystem.
- Efter inkoppling visas aktuell position så att du slipper den tidskrävande referenspunktkörningen.
- Enkel montering och installation.
- Okänslig för vatten, olja och damm på grund av elektromagnetisk induktion.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Användningsdata:

För exakt detektering och positionering av axiella justeringar, t.ex. på fräsmaskiner, svarvmaskiner, positioneringsbord eller mätinstrument. Även lämplig för konvertering av verktygsmaskiner till digital visning.

OBS!:

Kan endast användas i kombination med visningsenhet nr 499356.

Teknisk beskrivning

maximalt mät huvudavstånd L ₁	640 mm
Bredd	22 mm
hålcentrumavstånd L ₂	778 mm
effektiv mätlängd L ₀	600 mm

kabellängd	3,5 m
Energiförsörjning	Nätdriven
total längd L ₃	798 mm
IP-skyddsklass	IP 67
mät noggrannhet (20°)	7 µm
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Linjärskala

Tillbehör

Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 2	499356 2
Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 3	499356 3