

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 2xD, Ø DC m7: 15 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235500 15
GTIN	4047109090668
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskal, gjutjärn, intermittent bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

för tumdiameter: 19/32 tum

Utkragningslängd L_A : 54 mm

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Skaftlängd L_s : 50 mm

ISO-kod vändskär: SOEX 050204 13-..

Skruvsats för vändskär: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	20 mm
Effektiv längd L_1	30 mm
Antal skär Z	1

Skrivsats förvändskär	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 050204 13-..
Skaftlängd L _s	50 mm
Serie	KUB Quatron®
NominellØ D	15
för tumdiameter	19/32 tum
total längd L	104 mm
Utkragningslängd L _A	54 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Bottenhålsborring
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborring
Invändig	ja

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit för Torx Plus®, skaft E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP