



## Akkumulator-sticksåg, Typ: 71360561



### Beställningsdata

Ordernummer	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

Robusta och universellt användbara sticksågar med metallväxelhus och överlastskydd. Batteridrivna sticksågar, för metall och trä. Optimal kontroll tack vare smalt handtag för exakta snitt. Varvtal och pendellyft kan justeras.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073808–073840.

### Teknisk beskrivning

vikt	2,1 kg
Energiförsörjning	Batteridrivna
maximalt sågdjup i stål	12 mm
geringsinställning	ja
Vektygsbyte utan hjälpverktyg	ja
anmärkning	Liten greppomkrets
pendelrörelse	4-faldig

Utförande	Stavform
maximalt sågdjup i trä	150 mm
tillverkarens beteckning	F-IRON Jig 26 AS
maximala vibrationer enligt EN	8,1 m/s <sup>2</sup>
slaghast.	700 - 3000 min <sup>-1</sup>
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Såg