



Sladdlös cirkelsåg F-Iron Cut 57, Typ: 71360461



Beställningsdata

Ordernummer	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Kompakt sladdlös handhållen cirkelsåg i metall för snabba, exakta kallsnitt i plåt, rör och profiler med upp till 57 mm skärdjup.

- **Manuell hastighetsjustering.**
- **Stor spånuppsamlingstank.**
- **Dödmanbrytare, återstartskydd och temperaturavstängning.**

leveransinnehåll:

Inklusive handcirkelsågblad, spånuppsamlingskärl och L-BOXX. Exkl. batteri och laddare.

OBS!:

Passande reservbatterier och starterset finns från nr 073857 och nr 073858.

Passande startssatser finns under nr 073863–073867.

Teknisk beskrivning

vikt	3,05 kg
maximalt sågdjup 90°	57 mm
sågblads-Ø	150 mm
maximalt varvtal:	2800 min ⁻¹
Batterispänning	18 V

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Utförande	Metallcirkelsåg
tillverkarens beteckning	F-IRONCut57AS
sågbladets hål-Ø	20 mm
Produktslag	Såg