



## Sladdlös cirkelsåg, Typ: M12FCS442



### Beställningsdata

Ordernummer	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

**M12 FUEL™ batteridrivnen cirkelsåg med borstlös POWERSTATE™-motor.**

- **Magnesiumskon minskar vikten och maximerar hållbarheten.**
- **Den inbyggda dammfläkten håller den avskurna linjen fri.**
- **LED-lampan lyser upp skärlinjen för bättre sikt.**

#### **OBS!:**

Passande reservbatterier och starterset finns från nr 073814 och nr 073839.

### Teknisk beskrivning

vikt	7,8 kg
Utförande	Handcirkelsåg
maximalt sågdjup 90°	44 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	2
tillverkarens beteckning	M12 FCS442 502X
Batterityp	Litiumjon
sågbladets hål-Ø	20 mm

batterikapacitet	5 Ah
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
maximala vibrationer enligt EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
maximalt varvtal:	3600 min <sup>-1</sup>
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
sågblads-Ø	140 mm
Batterispänning	12 V
Produktslag	Såg

## Tillbehör

Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Litiumjon system M12B6 Batterityp MB12	073829 MB12
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218SC	073840 M1218SC