



Komet KUB Quatron® vändskärsfullhålsborr med kombiskaft, för vändskärplattor SOEX



Beställningsdata

Ordernummer	235500 20,5
GTIN	4047109047198
Artikelklass	24P

Beskrivning

Utförande:

Med kombiskaft.

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödska, gjutjärn, intermittent bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	25 mm
Effektiv längd L_1	42 mm
Antal skär Z	1
Skrivsats för vändskär	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO-kod vändskär	SOEX 060306 18-..
Skaftlängd L_s	56 mm

Serie	KUB Quatron®
totallängd L	122 mm
Utkragningslängd L _A	66 mm
Nominell Ø D _C	20,5 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgröpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/235500-20,5>