

Garant UNILINE

**ESD-CLEANING Wall rullbar, Typ: M****Beställningsdata**

Ordernummer	972890 M
GTIN	4067263126126
Artikelklass	9GD

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket stabil dubbelväggig stolpe av stålplåt, på båda sidor användbara perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör för perforerade paneler och easyFix krokar och hållare. Stabil bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning. **Elektriskt ledande hjul** med 4 svängbara stopphjul med 125 mm diameter, 2 med hjulspärr.

**Norm:**

DIN EN 61340-5-1

**leveransinnehåll:**

Åkbar ESD UNI Wall; ESD easyBin-materialuppsamlare nr 972910 storlek 25; ESD-öppen förvaringslåda nr 972321 storlek AB1 med easyFix lådhållare; easyFix verktygshållare 90, 100 mm lång; easyFix verktygshållare dubbel 45°, 100 mm lång; easyFix flask-/burkhållare med invändig diameter på 90 mm.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad. Kan inte konfigureras.**

**Teknisk beskrivning**

antal svängbara hjul med broms	2
Ø hjul	125 mm

Djup	750 mm
höjd	2067 mm
antal svängbara hjul utan broms	2
vikt	69 kg
invändig bredd	600 mm
Bredd	600 mm
lyftförmåga	75 kg
Serie	Cleaning Wall
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Rengöringsstation

## Tillbehör

Öppen förvaringslåda ESD Typ AB1	972321 AB1
ESD easyBin-materialuppsamlare Volym 25 l	972910 25