



Elektrikerskruvmejslar med bitsmagasin 1



Beställningsdata

Ordernummer	676625 1
GTIN	4010995386122
Artikelklass	63K

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klinga helisolerade upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp Electric är den perfekta följeslagaren för alla elektriker vid mobil användning. Bitsmagasinet som sitter i handtaget ger plats för 6 vanliga slimBits och åker ut ur magasinet med en knapptryckning. Detta säkerställer enkel borttagning av bitsen. Den beprövade ClicFix-hållaren tar säkert emot alla bits och låser dem på ett tillförlitligt sätt. Denna teknik gör bitsmagasinet till en universellt användbar skruvmejsel. Magasinhållaren ger också maximal säkerhet. Metallbitshållaren håller alla slimBits på ett tillförlitligt sätt.

- **Ökar effektiviteten: Wiha LiftUp Electric sparar 75 % volym, 50 % vikt och ger 100 % effektivitet.**
- **Ökar din säkerhet: Wiha SlimBits säkerställer god och skyddad åtkomst till djupliggande skruvar.**
- **Skonar din hälsa: Ingen risk för skador, alla bits förvaras säkert i handtaget.**

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Bästa livslängd för skruvmejslar för elektriker garanteras om skruvmejseln används exakt för att anpassad till de standardiserade skruvspåren. (se tabellavsnittet). Skador på skruvspåren undviks genom att välja rätt skruvmejselstorlek.

Innehåll:

1 × bits SlimBit electric för spårskruv 2,5 mm × 75 mm (34578), 1 × bits SlimBit electric för spårskruv 3,0 mm × 4,0 mm (34579), 1 × bits SlimBit electric för spårskruv 75 mm × 75 mm (34580), 1 × bits SlimBit electric för spårskruv 5,5 mm × 75 mm (1), 1 × bits SlimBit electric för Phillips-skruv PH1 × 75 mm (34583), 1 × bits SlimBit electric för Phillips-skruv PH2 × 75 mm (34584).

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Bitshållare	D 6,3
inbyggt bitsfack	ja
Produktslag	Bitsverktyg