

JEPSON POWER

**Handcirkelsågar för metall, Typ: 8203****Beställningsdata**

Ordernummer	078234 8203
GTIN	4260052466797
Artikelklass	07E

**Beskrivning****Utförande:**

**Kraftfulla metallcirkelsågar** för säker och gradfri sågning av profiler och rör av stål, ickejärnmetall samt plåtar, metallplattor och sandwichpaneler **utan gnistbildning.**

- **Inget kylsmörjmedel behövs.**
- **Ingen efterbearbetning krävs.**
- **Sekundschnabba snitt.**

**Handcirkelsåg för metall.**

- **Exakt styrning av sågbladet, liten gradbildning.**
- **Robust anslagsplatta.**

**Metall-handcirkelsåg.**

- **Djupinställning med skalning.**
- **Spånfack.**
- **Lämplig för metallplåtar upp till 10 mm samt sandwichpaneler och profiler upp till 67 mm.**

**OBS!:**

Styrskena för 078234 kan levereras på förfrågan:

Styrskena 1400 mm för storlek 8320

Styrskena 600-1200mm för storlek 8230.

Metallcirkelsåg DRY MITER Cutter 9410ND för filigransågning i mjuka och känsliga material kan fås på begäran. Den handhållna cirkelsågen i metall finns som batteridrivna version enligt nr 078234 i storlek 8203E.

## Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	6,3 kg
effektförbrukning	1700 W
sågblads-Ø	203 mm
nätspänning	230 V
maximalt varvtal:	3700 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	8203
maximalt sågdjup 90°	67 mm
nätfrekvens	50 Hz
maximalt sågdjup 45°	42 mm
förpackning	Transportväska
Produktslag	Såg