

Garant GRIDLINE

ESD-montagevagn för utdragslådor, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 685/0**Beställningsdata**

Ordernummer	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktygsskåp **ESD-ledande**, enligt DIN EN 61340-5-1. Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade **ledande** fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

För utrustning med utdragslådor 26×24G, nr 972455.

Lackering:

Stomme och utdragslådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

OBS!:

- **Plastdelar (t.ex. kåpor) och handlistor är inte ESD-ledande.**
- **Jordningen sker via hjulen.**

Teknisk beskrivning

höjd	685 mm
Jordning	Jordning via hjulen
Öppna inte kåpan	nej
antal svängbara hjul med broms	2

effektiv höjd	400 mm
Ø hjul	125 mm
ESD-utrustning	ja
maximal bärförmåga	600 kg
Djup	700 mm
antal fasta hjul utan broms	2
med skyddskant	ja
icke ESD-ledande komponenter	alla plastdelar
Bredd	750 mm
vikt	55 kg
lådhurts effektiv höjd	400 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------