

Garant GRIDLINE

ESD-montagevagn för utdragslådor, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 985/0**Beställningsdata**

Ordernummer	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktygsskåp **ESD-ledande**, enligt DIN EN 61340-5-1. Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade **ledande** fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

För utrustning med utdragslådor 26×24G, nr 972455.

Lackering:

Stomme och utdragslådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

OBS!:

- **Plastdelar (t.ex. kåpor) och handlistor är inte ESD-ledande.**
- **Jordningen sker via hjulen.**

Teknisk beskrivning

ESD-utrustning	ja
Öppna inte kåpan	nej
Ø hjul	125 mm
icke ESD-ledande komponenter	alla plastdelar

lådhurts effektiv höjd	700 mm
maximal bärförmåga	600 kg
höjd	985 mm
Bredd	750 mm
Jordning	Jordning via hjulen
vikt	65 kg
antal svängbara hjul med broms	2
med skyddskant	ja
effektiv höjd	700 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Djup	700 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------