

Garant GRIDLINE

ESD-verktygsskåpstomme för utdragslådor, 26×24G, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972450 1250
GTIN	4067263126249
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktygsskåpstomme i 30×28G, **ESD-ledande** enligt DIN EN 61340-5-1, lämplig för lådor 26×24G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Passande utdragslådor finns under nr 972453.

Inklusive ESD-jordningskabel.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

- **Se noga till vid utrustning av verktygsskåpstommen med utdragslådor att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.**
- **Plastdelar (t.ex. kåpor) och handlistor är inte ESD-ledande.**

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
vikt	50 kg
djup i G	28
icke ESD-ledande komponenter	alla plastdelar

bredd i G	30
ESD-jordningskabel inklusive	ja
maximal bärförmåga	4000 kg
Djup	700 mm
ESD-utrustning	ja
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	1250 mm
Jordning	Jordanslutning på huset
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21

914227 HU21