

Garant GRIDLINE

**ESD-verktygsskåpstomme för utdragslådor, 26×24G, höjd: 700mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 972450 700    |
| GTIN         | 4067263126270 |
| Artikelklass | 9GK           |

**Beskrivning****Utförande:**

Verktygsskåpstomme i 30×28G, **ESD-ledande** enligt DIN EN 61340-5-1, lämplig för lådor 26×24G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Passande utdragslådor finns under nr 972453.

**Inklusive ESD-jordningskabel.**

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

**OBS!:**

- **Se noga till vid utrustning av verktygsskåpstommen med utdragslådor att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.**
- **Plastdelar (t.ex. kåpor) och handlistor är inte ESD-ledande.**

**Teknisk beskrivning**

|  |        |
|--|--------|
| Djup                                   | 700 mm |
| Bredd                                  | 750 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja     |
| ESD-utrustning                         | ja     |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| ESD-jordningskabel inklusive                     | ja                      |
| Jordning   | Jordanslutning på huset |
| bredd i G  | 30                      |
| vikt   | 35 kg                   |
| djup i G   | 28                      |
| höjd   | 700 mm                  |
| maximal bärförmåga                               | 4000 kg                 |
| icke ESD-ledande komponenter                     | alla plastdelar         |
| Lådutdrag  | Utdragsspärr            |
| Höjdinställning i raster                         | 25 mm                   |
| Cylinderlås                                      | modulär låscyliner      |
| elektrostatisk egenskap                          | EGB/ESD                 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26x24G                  |
| Produktslag                                      | Verktgsskåpstomme       |

---

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21

914227 HU21