

Garant GRIDLINE

ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor 50 kg, 26x24G, lådans fronthöjd: 75mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972455 75
GTIN	4067263126355
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 50 kg.

Med **enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** – som hindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

Teknisk beskrivning

inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Lådor med individuell låsning	Enhands
invändig bredd	650 mm
vikt	12 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
effektivt djup	600 mm
Effektiv bredd i G	26
Effektivt djup i G	24

effektiv höjd	50 mm
Fronthöjd	75 mm
Användningsområde	Verktgsskåp
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×24G
Produktslag	Utdragslåda