

Garant GRIDLINE

**ESD-utdragslåda 50 kg, 26×24G, lådans fronthöjd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972453 150
GTIN	4067263126324
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 50 kg.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

**Teknisk beskrivning**

vikt	17 kg
Effektivt djup i G	24
Fronthöjd	150 mm
Effektiv bredd i G	26
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Användningsområde	Verktygsskåp
effektiv höjd	125 mm
effektivt djup	600 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg

invändig bredd	650 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×24G
Produktslag	Utdragslåda