

Garant GRIDLINE

ESD-verktygsskåpstomme för utdragslådor, 36×24G, höjd: 1250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972470 1250
GTIN	4067263126515
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktygsskåpstomme, ESD-ledningsförmåga, i 40×28G, passar till utdragslådor 36×24G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Passande lådor finns under nr 972473.

Inklusive ESD-jordningskabel.**Lackering:**

Stomme ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Se noga till vid utrustning av verktygsskåpstommen med utdragslådor att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

Antal utdragshyllor	0
effektiv höjd	1150 mm
Antal dörrar	0
Djup	700 mm

ESD-jordningskabel inklusive	ja
effektiv höjd för lådor	1150 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	28
höjd	1250 mm
Jordning	Jordanslutning på huset
maximal bärförmåga	4000 kg
ESD-utrustning	ja
bredd i G	40
Bredd	1000 mm
vikt	58 kg
Antal lådor	0
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21

914227 HU21