

Garant GRIDLINE

ESD-utdragslåda, 36×24G, lådans fronthöjd: 125mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972473 125
GTIN	4067263126430
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 50 kg.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

vikt	19 kg
Fronthöjd	125 mm
invändig bredd	900 mm
Användningsområde	Verktygsskåp
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Effektivt djup i G	24
Lådornas effektiva yta i G	36×24
effektiv höjd	100 mm
effektivt djup	600 mm

Effektiv bredd i G	36
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Utdragslåda