

Garant GRIDLINE

**ESD-verktygsskåpstomme för utdragslådor, 36×24G, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972470 1000
GTIN	4067263126508
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktygsskåpstomme, ESD-ledningsförmåga, i 40×28G, passar till utdragslådor 36×24G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Passande lådor finns under nr 972473.

**Inklusive ESD-jordningskabel.****Lackering:**

Stomme ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd.**

**OBS!:**

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Se noga till vid utrustning av verktygsskåpstommen med utdragslådor att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

**Teknisk beskrivning**

höjd	1000 mm
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja

ESD-utrustning	ja
bredd i G	40
Antal lådor	0
vikt	50 kg
Djup	700 mm
effektiv höjd	900 mm
Bredd	1000 mm
Jordning	Jordanslutning på huset
Antal dörrar	0
ESD-jordningskabel inklusive	ja
djup i G	28
effektiv höjd för lådor	900 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21

914227 HU21