

Garant GRIDLINE

ESD-utdragslåda, 36×24G, lådans fronthöjd: 250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972473 250
GTIN	4067263126461
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:****Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Bärförmåga 50 kg.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:Lådstomme och front ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd**.**Teknisk beskrivning**

Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
invändig bredd	900 mm
Fronthöjd	250 mm
vikt	24 kg
effektivt djup	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×24
Effektiv bredd i G	36
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Användningsområde	Verktygsskåp

Effektivt djup i G	24
effektiv höjd	225 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Utdragslåda