

Garant GRIDLINE

ESD-verktygsskåpstomme för utdragslådor, 36×24G, höjd: 800mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972470 800
GTIN	4067263126485
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktygsskåpstomme, ESD-ledningsförmåga, i 40×28G, passar till utdragslådor 36×24G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Passande lådor finns under nr 972473.

Inklusive ESD-jordningskabel.**Lackering:**

Stomme ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Se noga till vid utrustning av verktygsskåpstommen med utdragslådor att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	700 mm
Djup	700 mm
Antal utdragshyllor	0
bredd i G	40
höjd	800 mm
Antal lådor	0
ESD-jordningskabel inklusive	ja
Jordning	Jordanslutning på huset
maximal bärförmåga	4000 kg
vikt	45 kg

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	1000 mm
djup i G	28
ESD-utrustning	ja
Antal dörrar	0
effektiv höjd för lådor	700 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Verktygsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------