

Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skaftmått	16 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	8 mm
Totallängd L neutrala hållare	100 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
ISO-kod hållare	SSDCN 1616H09
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	9 mm
Underläggsplatta	269005 12
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel k	45 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Underläggsplatta Typ 12

269005 12

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skrivsats förvändskär Typ 2

269028 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500