

Garant GRIDLINE

**ESD-verktygsskåp komplett med lådor 50 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor: 900/6A****Beställningsdata**

Ordernummer	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktygsskåp **ESD-ledande**, enligt DIN EN 61340-5-1. Komplet utrustat verktygsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronhöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Inklusive ESD-jordningskabel.****Lackering:**

Stomme och utdragslådans stomme ljusgrå liknande till RAL 7035 **ESD-pulverbelagd**.

**OBS!:**

- **Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.**
- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor och handlistor) är inte ESD-ledande.**

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva bredd i G	36

Djup	700 mm
Bredd	1000 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×24
effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
höjd	900 mm
vikt	151 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	36×24G
Produktslag	Verktgsskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
ESD-verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	972470 900
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 150 mm	972473 150
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 200 mm	972473 200
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 75 mm	972473 75