

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Skaftmått	20 mm
ISO-kod hållare	SSSCR/L 2020K09
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Huvudängd L ₁	20 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Underläggsplatta	269005 12
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 12

269005 12

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500