



Sats med hammarborr, Antal borrar: 10



Beställningsdata

Ordernummer	789021 10
GTIN	4058546414849
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

- **2-skärig.** De tre speciella matningständerna Power Breaker på MS2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borrarjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borrarspetsen.

I PACKOUT kompatibel plastkassett.

Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

Innehåll:

Hammarborr nr 789000: 1 styck vardera, storlek 5; 5; 6; 6 längd 110 mm; strl. 6; 6; 8; 8; 10; 12 längd 160 mm

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning

Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

Tillbehör

Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 10X160 mm	789000 10X160
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 12X160 mm	789000 12X160
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 5X110 mm	789000 5X110
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 6X110 mm	789000 6X110
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 6X160 mm	789000 6X160
Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus Øxtotalängd 8X160 mm	789000 8X160