



## Sats med hårdmetall-hammarborr "MX4", Antal borrar: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	789062 7
GTIN	4058546414801
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt. Högre borrhastighet med 4-skäregg. Dubbelt så långt serviceliv i förhållande till 2-skäranordningar. Voluminöst 4-spiralutförande. TARGET TIP TECHNOLOGY - Skarpvinklad spets:

Exaktare borring, ingen glidning på ytan, aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderbara borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar.

I PACKOUT kompatibel plastkassett.

#### Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk – med maximal borkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. **4-spiral**-design för snabb utmatning av borrar, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

#### Innehåll:

Hammarborr nr 789050: 1st vardera

Storlek 5; 6 längd 115 mm;

Storlek 6; 8; 8; 10 längd 165 mm;

Storlek 12, längd 160 mm

### Teknisk beskrivning

förpackning	Plastkassett
Antal skär Z	7
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skäft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr