



Universalborsats av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3), Antal borrhål: 8



Beställningsdata

Ordernummer	787012 8
GTIN	4058546510312
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallspets med skarpslipade skär och universell skärvinkel. Självcentrerande spets för exakt förborring även i hårda ytor. Fäste av seghärdat specialstål.
I PACKOUT kompatibel plastkassett.

Användningsdata:

För borring i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.
- Kakel, keramik, marmor, glas.
- Armeringsjärn i betong.

Innehåll:

Borr nr 787001: vardera 1 st storlek 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

OBS!:

- **Varning: Får endast användas vid rotationsborring (utan slag)!**
- **Snabbare borring och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.**

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
--------------	---

Antal borrh	8
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Bits sexkantskaft	E 6,3
Produktslag	Universalborr

Tillbehör

Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 10 mm	787001 10
Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 12 mm	787001 12
Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 4 mm	787001 4
Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 5 mm	787001 5
Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 6 mm	787001 6
Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 8 mm	787001 8