

## Sats med hammarborr, Antal borrar: 7



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 789021 7      |
| GTIN         | 4058546414832 |
| Artikelklass | 76G           |

### Beskrivning

#### Utförande:

- **2-skärig. De tre speciella matningständerna Power Breaker på MS2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borrarjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borrarspetsen.**

I PACKOUT kompatibel plastkassett.

#### Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

#### Innehåll:

Hammarborr nr 789000: vardera 1st storlek 5; 6 längd 110 mm; storlek 5,5; 6; 8; 10; 12 längd 160 mm

### Teknisk beskrivning

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Skärmaterial                  | VHM        |
| Användning med slag/utan slag | slagborrar |
| Skåft                         | SDS Plus   |

Produktslag

Stenborr

**Tillbehör**Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus  $\emptyset$ ×totalängd 6X110  
mm

789000 6X110

Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus  $\emptyset$ ×totalängd 12X160  
mm

789000 12X160