



## Sats med hårdmetall-hammarborr "MX4", Antal borrar: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	789062 5
GTIN	4058546521660
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Borrhuvud med kvadratisk tvärsnitt. Högre borrhastighet med 4-skäregg. Dubbelt så långt serviceliv i förhållande till 2-skäranordningar. Voluminöst 4-spiralutförande. TARGET TIP TECHNOLOGY - Skarpare vinklad spets:

Exaktare borring, ingen glidning på ytan, aggressivare i armeringsstål och högre borrhastighet. PGM-certifierad - bekräftar exakta expanderdugliga borrhål, för både kemiska och mekaniska förankringar.

I PACKOUT kompatibel plastkassett.

#### Användningsdata:

För borring i betong, natursten och murverk – med maximal borrar komfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. **4-spiral**-design för snabb utmatning av borrar spån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

#### Innehåll:

Hammarborr nr 789050: 1st vardera

Storlek 5; 6 längd 115 mm;

Storlek 6; 8; 10 längd 165 mm

### Teknisk beskrivning

Antal skär Z	5
förpackning	Plastkassett
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr