

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 2xD, Ø DC m7: 34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235500 34
GTIN	4047109026308
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskäl, gjutjärn, intermittent bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	1
Effektiv längd L ₁	68 mm
Skruvsats för vändskär	239652 20IP (6,3 Nm)
Skaftdiameter D _s	32 mm
ISO-kod vändskär	SOEX 120508 44-..
Skaftlängd L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	34
totallängd L	157 mm
Utkragningslängd L _A	97 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgörpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239652 20IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600