


Garant**Stickstålsplatta neutral, HU9310, Spårbredd w: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273298 8
GTIN	4067263126829
Artikelklass	21J

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Beläggning	obelagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f	0,19 mm/v
Skärmaterial	VHM
Spårbredd w	8 mm
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU9310
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral

Produktslag

Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		