

Garant**Stickstålsplatta neutral, HU9215, Spårbredd w: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273296 6
GTIN	4067263126584
Artikelklass	21H

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Spårbredd w	6 mm
Beläggning	obelagd
Hörnradie	0,3 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,17 mm/v
Primäranvändning	K
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HU9215
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för stick svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P

Datablad

Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	P
GG(G)	lämplig	100 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		