



## Verkstadsvagn inkl. universalverktygssortiment, 241 delar till 7 utdragslådor, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	689500 1
GTIN	4067263129516
Artikelklass	66H

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt verkstadsvagn med 7 lådor. Lådorna är utrustade med ett **HOLEX sortiment på universalverktyg med 241 delar** som består av följande: Skruvnycklar, tänger, 1/4-tums och 1/2-tums hylsnycklar, slagverktyg, låsringstänger, skruvmejslar och kompletterande artiklar. Verktyg i de övre **6 utdragslådorna** finns i exakta passande, tvåfärgade insatser av polyetenecellplast så att varje verktyg har en bestämd plats i verkstadsvagnen. Verktyget i den nedre lådan kan sättas in löst och kan kompletteras individuellt med ytterligare verktyg.

#### leveransinnehåll:

Verkstadsvagn med 7 helt utdragbara lådor: 1 st nr 914705 storlek 7  
Mätutrustning och tillbehör – 22 delar: 1× nr 689501 strl. 1 cellplastinlägg  
1× nr 081437 strl. BLACK LED-ficklampa, med batterier  
1× nr 085154 strl. B permanentmarkör Dura-Ink® 15  
1× nr 096845 strl. CLEAR komfort-skyddsglasögon  
1× nr 410200 strl. 150 skjutmått, Nonius 1/20  
1× nr 458800 strl. HM rak ritsnål, hårdmetall  
1× nr 461805 strl. 300 böjlig stålmätsticka, smal, rostfri, matt med delning på baksidan  
1× nr 462014 strl. 3 rullmåttband mm/tum avläsning  
1× nr 466200 strl. 2 skjutbar mätsticka i plast  
1× nr 467436 strl. 400 vattenpass i aluminium, med magnet  
1× nr 844525 strl. 1F kabelkniv med plasthandtag, fällbar  
1× nr 845010 strl. 10 brytbladssats 10 delar, 18 mm "experience"  
1× nr 845039 strl. 160 universalkniv med zink-pressgjutning-handtag, för 18 mm klingor

1× nr 452600 strl. 150X100 stoppvinkel, precision 2  
Skruvnyckelsortiment – 21 delar: 1× nr 689501 strl. 2 cellplastinlägg  
1× nr 613950 strl. 21; 22 ringskruvnyckel  
1× nr 613960 strl. 9 ringskruvnyckel-sats  
1× nr 614805 strl. 7; 8; 10; 13; 17 fast skruvnyckel/ringspärrnyckel  
1× nr 622201 strl. 7; 8; 10; 13 hylsnyckel med handtag, lång  
1× nr 813961 strl. 200 u-ringnyckel med grepp  
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum – 115 delar: 1× nr 689501 strl. 3 cellplastinlägg  
1× nr 631020 strl. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 6-kantsinsats, 1/4 tum  
1× nr 631720 strl. 3; 4; 5 6-kant-skruvdragarsinsats, 1/4 tum, kort  
1× nr 632090 strl. 1/4 spärrnyckel, omställbar, 1/4 tum med utstötare  
1× nr 632420 strl. 50; 100 förlängning, 1/4 tum  
1× nr 633029 strl. 116 t-handtag 1/4 tum  
1× nr 633520 strl. 1/4 kardanknut, 1/4 tum  
1× nr 640190 strl. 1/2 spärrnyckel, omställbar, 1/2 tum med utstötare  
1× nr 641020 strl. 125; 255 förlängning, 1/2 tum  
1× nr 641320 strl. 295 t-handtag 1/2 tum  
1× nr 641620 strl. 1/2 kardanknut, 1/2 tum  
1× nr 642120 strl. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 12-kantsinsats, 1/2 tum  
1× nr 643220 strl. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 6-kant-skruvdragarsinsats, 1/2 tum  
1× nr 675597 strl. 71 bits-sortiment, 71 delar  
1× nr 676566 strl. 1 magasin-skruvdragarhållare med 1/4 tum bits, med spärrnyckel och magnet  
1× nr 676668 strl. 60 skruvdragarhållare med magnet för 1/4 tum bits  
1× nr 676950 strl. 4/4 adapter med 1/4 tum C 6,3 sexkantskaft  
Skruvdragarsortiment – 32 delar: 1× nr 689501 strl. 4 cellplastinlägg  
1× nr 625701 strl. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 skruvdragare för Torx®  
1× nr 627225 strl. 9 6-kant-vinkelskruvdragarsats, förnicklad  
1× nr 660701 strl. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 skruvdragare för spårskruvar, med krafthandtag  
1× nr 664201 strl. 4; 5,5; 6,5 skruvdragare för spårskruvar, kort  
1× nr 668401 strl. 0; 1; 2; 3 skruvdragare för Phillips, med krafthandtag  
1× nr 668471 strl. 1; 2 skruvdragare för Phillips, kort  
Tångsortiment – 12 delar: 1× nr 689501 strl. 5 cellplastinlägg  
1× nr 702995 strl. 180 vanadium-kombinationstång, med 2K-grepp  
1× nr 706145 strl. 250 polygriptång, svartfosfaterat, med grepp  
1× nr 713195 strl. 200 spetstång rak, blank, med grepp  
1× nr 713595 strl. 200 spetstång vinklad, blank, med grepp  
1× nr 719805 strl. J1; J2 inner-låsringstång, form C, raka backar  
1× nr 719905 strl. A1; A2 ytter-låsringstång, form A, raka backar  
1× nr 725245 strl. 160 sidavbitare, blank, med grepp  
1× nr 818305 litet rörkap med 4 styrrullar  
1× nr 860351 strl. 50 fjädertving  
Slipmedel- och slagverktygssortiment – 18 delar: 1× nr 689501 strl. 6 cellplastinlägg  
1× nr 517420 strl. 250 filsats med 2K-handtag, 5 delar i rullväska  
1× nr 557660 strl. F universalslipklots

1× nr 575000 strl. 4 tråd-handborste, ståltråd glatt, 0,35 mm  
 1× nr 748000 strl. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 drivdorn med styrhylsa  
 1× nr 750530 strl. 500 penhammare med 3K-handtag  
 1× nr 755500 strl. A400 gummiklubba, svart  
 Kompletterande artikel – 21 delar: 1× nr 081670 strl. 500 flexibel lyftmagnet  
 1× nr 115051 strl. 1-10 HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 med kassett  
 1× nr 580800 strö. Metallsågram med handtag, med bimetallblad, 24 kuggar  
 1× nr WM0002 strl. E spelkort, fårhuvud

**OBS!:**

**Verktyget levereras löst. Leverans av den utrustade verkstadsvagnen 689500 storlek 1 är bara möjlig inom EU.**

## Teknisk beskrivning

Antal lådor	7
Produktslag	Verkstadsvagn

## Tillbehör

LED-ficklampamed batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Plockmagnet, böjlig Magnetdragkraft 500 g	081670 500
Permanentmärkpenna Dura-Ink® 15 skrivfärg B	085154 B
Komfortskyddsglasögon Glastoning CLEAR	096845 CLEAR
HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 med kassett Typ 1-10	115051 1-10
SkjutmåttNonie 1/20 mätområde 150 mm	410200 150
Rak hårdmetallritsnål Typ HM	458800 HM
Stålskala böjlig, smal, rostfrimattpolerad med gradering på baksidan totallängd 300 mm	461805 300
Rullmåttband mm/tum-avläsning bandlängd 3 m	462014 3
Plastmåttstock Längd 2 m	466200 2
Aluminiumvattenpassmed magnet Längd 400 mm	467436 400
Filsats med 2K-handtag, fem delar i rullväska Längd utan tånge 250 mm	517420 250

Universalslipklots Typ F	557660 F
HandstålborsteSlät ståltråd 0,35 mm Antal beläggningsrader 4	575000 4
Metallsågram med handtagmed bimetallblad, 24 tänder	580800
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613950 21
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613950 22
Ringnyckelsats Antal nycklar 9	613960 9
Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 10 mm	614805 10
Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 13 mm	614805 13
Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 17 mm	614805 17
Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 7 mm	614805 7
Skiftnyckel / ringspärrnyckel nyckelvidd 8 mm	614805 8
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 10 mm	622201 10
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 13 mm	622201 13
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 7 mm	622201 7
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 8 mm	622201 8
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX10	625701 TX10
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX15	625701 TX15
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX20	625701 TX20
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX25	625701 TX25
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX6	625701 TX6
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX7	625701 TX7
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX8	625701 TX8
Skruvmejslar för Torx® Torx®-profil TX9	625701 TX9
Insexnyckelsatsförnicklad Antal skruvmejslar 9	627225 9
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631020 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631020 11
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631020 13
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631020 4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631020 4,5

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631020 5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631020 5,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631020 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631020 7
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631020 8
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631020 9
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 3 mm	631720 3
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 4 mm	631720 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 5 mm	631720 5
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632090 1/4
Förlängare, 1/4 tum totallängd 100 mm	632420 100
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632420 50
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633520 1/4
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640190 1/2
Förlängare, 1/2 tum totallängd 125 mm	641020 125
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641020 255
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641320 295
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641620 1/2
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642120 13
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642120 14
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642120 15
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642120 16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642120 17
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642120 18
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642120 19
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642120 21
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642120 22
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642120 24

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643220 10
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643220 12
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643220 14
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 17 mm	643220 17
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643220 5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643220 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643220 8
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 10 mm	660701 10
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 2,5 mm	660701 2,5
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 3,5 mm	660701 3,5
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 5,5 mm	660701 5,5
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 7 mm	660701 7
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 8 mm	660701 8
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 4 mm	664201 4
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 5,5 mm	664201 5,5
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 6,5 mm	664201 6,5
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 0	668401 0
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 1	668401 1
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 2	668401 2
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 3	668401 3
Skruvdragare för Phillips, kort krysspårstorlek 1	668471 1
Skruvdragare för Phillips, kort krysspårstorlek 2	668471 2
Bitssats71 delar Antal delar 71	675597 71

Magasinskruvdragarhållare med 1/4 tum bitsmed spärnyckel och magnet Typ 1	676566 1
Skruvdragarhållare för 1/4 tum bitsmed magnet klinglängd 60 mm	676668 60
Adapter med 1/4 tum C6,3 sexkantskaft Typ 4/4	676950 4/4
Vanadinkombinationstång, blank, med 2K-grepphylsor totallängd 180 mm	702995 180
Polygriptång kemiskt svärtad, med grepphylsor totallängd 250 mm	706145 250
Spetstång, rak, blank med grepphylsor totallängd 200 mm	713195 200
Spetstång, vinklad, blank, med grepphylsor totallängd 200 mm	713595 200
Låsringstång Typ J1	719805 J1
Låsringstång Typ J2	719805 J2
Låsringstång Typ A1	719905 A1
Låsringstång Typ A2	719905 A2
Sidavbitare, blank, med grepphylsor totallängd 160 mm	725245 160
Drivdorn med styrhylsa spets-Ø 0,9 mm	748000 0,9
Drivdorn med styrhylsa spets-Ø 1,4 mm	748000 1,4
Drivdorn med styrhylsa spets-Ø 1,8 mm	748000 1,8
Drivdorn med styrhylsa spets-Ø 2,4 mm	748000 2,4
Drivdorn med styrhylsa spets-Ø 2,8 mm	748000 2,8
Drivdorn med styrhylsa spets-Ø 3,4 mm	748000 3,4
Drivdorn med styrhylsa spets-Ø 3,9 mm	748000 3,9
Drivdorn med styrhylsa spets-Ø 4,9 mm	748000 4,9
Drivdorn med styrhylsa spets-Ø 5,9 mm	748000 5,9
Smideshammaremed 3K-skaft vikt utan skaft 500 g	750530 500
Gummiklubba, svart Typ A400	755500 A400
Skiftnyckel med grepphylsa totallängd 200 mm	813961 200
Liten röravskärare med 4 styrrullar	818305
Kabelkniv med plasthandtag, fällbar Typ 1F	844525 1F

Brytklingsats, 10 delar, 18 mm "experience" antal 10	845010 10
Universalkniv med handtag av zinkpressgods18 mm totallängd 160 mm	845039 160
fjädertving spännvidd 50 mm	860351 50
Verkstadsvagnmed helt utdragbara lådor Antal lådor 7	914705 7