



## Verkstadsvagn inkl. verktygssortiment för elektriker, 111 delar till 6 utdragslådor, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	689505 1
GTIN	4067263129509
Artikelklass	66H

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt verkstadsvagn med 7 utdragslådor. Lådorna är utrustade med ett **HOLEX elektrikersortiment med 111 delar** som består av följande: Skruvnyckel, tång, hylsnyckel 3/8 tum och 1/2 tum, skruvdragare, kompletterande artiklar och verktyg för avisolering, skärning och pressning. Verktyg i de övre **5 utdragslådorna** finns i exakta passande, tvåfärgade insatser av polyetenecellplast så att varje verktyg har en bestämd plats i verkstadsvagnen. De övriga 2 utdragslådorna kan ordnas individuellt.

#### leveransinnehåll:

Verkstadsvagn med 7 helt utdragbara lådor: 1 st nr 914705 storlek 7

Mätutrustning och tillbehör – 22 delar: 1× nr 689506 strl. 1 cellplastinlägg

1× nr 085154 strl. B permanentmarkör Dura-Ink® 15

1× nr 096845 strl. CLEAR komfort-skyddsglasögon

1× nr 410200 strl. 150 skjutmått, Nonius 1/20

1× nr 452600 strl. 150X100 stoppvinkel, precision 2

1× nr 458800 strl. HM rak ritsnål, hårdmetall

1× nr 461805 strl. 300 böjlig stålmätsticka, smal, rostfri, matt med delning på baksidan

1× nr 462014 strl. 3 rullmåttband mm/tum avläsning

1× nr 466200 strl. 2 skjutbar mätsticka i plast

1× nr 467475 strl. 250 kopplingskåp-vattenpass med magnet

1× nr 844525 strl. 1F kabelkniv med plasthandtag, fällbar

1× nr 845010 strl. 10 brytbladssats 10 delar, 18 mm "experience"

1× nr 845039 strl. 160 universalkniv med zink-pressgjutning-handtag för 18 mm klingor

Skruvnyckelsortiment – 22 delar: 1× nr 689506 strl. 2 cellplastinlägg  
 1× nr 613333 strl. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 fast u-nyckel, helt isolerad  
 1× nr 614833 strl. 10; 11; 13; 14; 19; 24 spärrenkelringnyckel, helt isolerad  
 1× nr 618203 strl. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 enkelringnyckel, helt isolerad  
 1× nr 814006 strl. 200 u-ringnyckel, VDE-isolerad  
 Hylsnyckelsortiment 3/8 och 1/2 tum – 35 delar: 1× nr 689506 strl. 3 cellplastinlägg  
 1× nr 637681 strl. 3/8 spärnnyckel, omställbar, 3/8 tum med utstötare, helt isolerad  
 1× nr 637683 strl. 3/8 t-handtag, 3/8 tum, helt isolerad  
 1× nr 637685 strl. 125 förlängning, 3/8 tum, helt isolerad  
 1× nr 637687 strl. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 6-kantsinsats, 3/8 tum, helt isolerad  
 1× nr 637689 strl. 5; 6; 8 6-kant-skruvdragarinsats, 3/8 tum, helt isolerad  
 1× nr 643801 strl. 1/2 spärnnyckel, omställbar, 1/2 tum, helt isolerad  
 1× nr 643803 strl. 1/2 t-handtag, 1/2 tum, helt isolerad  
 1× nr 643805 strl. 125 förlängning, 1/2 tum, helt isolerad  
 1× nr 643807 strl. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 6-kantsinsats 1/2 tum, helt isolerad  
 1× nr 643809 strl. 5; 6; 8; 10 6-kant-skruvdragarinsats, 1/2 tum, helt isolerad  
 Skruvdragarsortiment – 21 delar: 1× nr 689506 strl. 4 cellplastinlägg  
 1× nr 625780 strl. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 elektriker-skruvdragare för Torx®, helt isolerad  
 1× nr 663301 strl. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 elektriker-skruvdragare för spårskruvar, helt isolerad  
 1× nr 665050 strl. 3 enpolig fasprovare  
 1× nr 668631 strl. 0; 1; 2; 3; 4 elektriker-skruvdragare för Phillips, helt isolerad  
 Kompletterande artikel – 2 delar: 1× nr 081670 strl. 500 flexibel lyftmagnet  
 1× nr 473320 strl. 9917 multimeter  
 1× nr WM0002 strl. E spelkort, fårhuvud

**OBS!:**

**Verktyget levereras löst. Leverans av den utrustade verkstadvagnen 689505 storlek 1 är bara möjlig inom EU.**

## Teknisk beskrivning

Antal lådor	6
Produktslag	Verkstadvagn

## Tillbehör

LED-ficklampamed batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Plockmagnet, böjlig Magnetdragkraft 500 g	081670 500
Permanentmärkpenna Dura-Ink® 15 skrivfärg B	085154 B

Komfortskyddsglasögon Glastoning CLEAR	096845 CLEAR
SkjutmåttNonie 1/20 mätområde 150 mm	410200 150
Rak hårdmetallritsnål Typ HM	458800 HM
Stålskala böjlig, smal, rostfrimattpolerad med gradering på baksidan totallängd 300 mm	461805 300
Rullmåttband mm/tum-avläsning bandlängd 3 m	462014 3
Plastmåttstock Längd 2 m	466200 2
Vattenpass för apparatskåpmed magnet Längd 250 mm	467475 250
Multimeter instrumenttyp 9917	473320 9917
Fast u-nyckelisolerad nyckelvidd 10 mm	613333 10
Fast u-nyckelisolerad nyckelvidd 11 mm	613333 11
Fast u-nyckelisolerad nyckelvidd 13 mm	613333 13
Fast u-nyckelisolerad nyckelvidd 14 mm	613333 14
Fast u-nyckelisolerad nyckelvidd 17 mm	613333 17
Fast u-nyckelisolerad nyckelvidd 19 mm	613333 19
Fast u-nyckelisolerad nyckelvidd 24 mm	613333 24
Fast u-nyckelisolerad nyckelvidd 8 mm	613333 8
Spärrenkelringnyckelisolerad nyckelvidd 10 mm	614833 10
Spärrenkelringnyckelisolerad nyckelvidd 11 mm	614833 11
Spärrenkelringnyckelisolerad nyckelvidd 13 mm	614833 13
Spärrenkelringnyckelisolerad nyckelvidd 14 mm	614833 14
Spärrenkelringnyckelisolerad nyckelvidd 19 mm	614833 19
Spärrenkelringnyckelisolerad nyckelvidd 24 mm	614833 24
Ringnyckelisolerad nyckelvidd 10 mm	618203 10
Ringnyckelisolerad nyckelvidd 13 mm	618203 13
Ringnyckelisolerad nyckelvidd 14 mm	618203 14
Ringnyckelisolerad nyckelvidd 17 mm	618203 17
Ringnyckelisolerad nyckelvidd 19 mm	618203 19
Ringnyckelisolerad nyckelvidd 24 mm	618203 24
Ringnyckelisolerad nyckelvidd 8 mm	618203 8

Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil TX10	625780 TX10
Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil TX15	625780 TX15
Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil TX20	625780 TX20
Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil TX25	625780 TX25
Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil TX30	625780 TX30
Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil TX8	625780 TX8
Skruvmejslar för elektriker för Torx®,isolerad Torx®-profil TX9	625780 TX9
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum, med utstötareisolerad Typ 3/8	637681 3/8
T-handtag, 3/8 tumisolerad Typ 3/8	637683 3/8
Förlängare, 3/8 tumisolerad totallängd 125 mm	637685 125
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 10 mm	637687 10
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 11 mm	637687 11
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 12 mm	637687 12
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 13 mm	637687 13
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 14 mm	637687 14
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 15 mm	637687 15
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 16 mm	637687 16
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 17 mm	637687 17
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 18 mm	637687 18
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 19 mm	637687 19
Sexkantshylsa, 3/8 tumisolerad nyckelvidd 8 mm	637687 8
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tumisolerad sexkant 5 mm	637689 5
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tumisolerad sexkant 6 mm	637689 6
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tumisolerad sexkant 8 mm	637689 8

Spärrskaft, omställbart, 1/2 tumisolerad Typ 1/2	643801 1/2
T-handtag, 1/2 tumisolerad Typ 1/2	643803 1/2
Förlängare, 1/2 tumisolerad totallängd 125 mm	643805 125
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 10 mm	643807 10
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 11 mm	643807 11
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 12 mm	643807 12
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 13 mm	643807 13
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 14 mm	643807 14
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 16 mm	643807 16
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 17 mm	643807 17
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 18 mm	643807 18
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 19 mm	643807 19
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 22 mm	643807 22
Sexkantshylsa 1/2 tumisolerad nyckelvidd 24 mm	643807 24
Sexkantinsats för skruvmejsel 1/2 tumisolerad sexkant 10 mm	643809 10
Sexkantinsats för skruvmejsel 1/2 tumisolerad sexkant 5 mm	643809 5
Sexkantinsats för skruvmejsel 1/2 tumisolerad sexkant 6 mm	643809 6
Sexkantinsats för skruvmejsel 1/2 tumisolerad sexkant 8 mm	643809 8
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 10 mm	663301 10
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 2,5 mm	663301 2,5
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 3 mm	663301 3
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663301 3,5
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 4 mm	663301 4

Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663301 5,5
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 6,5 mm	663301 6,5
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 8 mm	663301 8
Enpolig fasprovare eggbredd 3 mm	665050 3
Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 0	668631 0
Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 1	668631 1
Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 2	668631 2
Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 3	668631 3
Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 4	668631 4
Tångsortiment 4 delarVDE-isolerad Antal tänger 4	700121 4
PolygriptångVDE-grepphylsor totallängd 250 mm	705746 250
Precisionsskalverktyg, steglöst inställbar för ledar-Ø 016-08 mm	728501 016-08
Presstång för ändhylsor för ledararea 10 mm <sup>2</sup>	729456 10
Liten kabelsax totallängd 160 mm	730100 160
Elektrikersaxmed 2K-handtag och tråдавbitare totallängd 140 mm	768802 140
SkiftnyckelVDE-isolerad totallängd 200 mm	814006 200
Kabelkniv med plasthandtag, fällbar Typ 1F	844525 1F
Brytklingsats, 10 delar, 18 mm "experience" antal 10	845010 10
Universalkniv med handtag av zinkpressgods18 mm totallängd 160 mm	845039 160
Verkstadsvagnmed helt utdragbara lådor Antal lådor 7	914705 7