

Garant GRIDLINE

**ESD-hurts 24G, för egen utrustning och utdragslådor, 20×20G, husets höjd: 900mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972040 900
GTIN	4067263129622
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurt av stabil stålkonstruktion. **För helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

**Användningsdata:**

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdställbara ESD-arbetsplatser nr 972017, ESD-arbetsbänkar nr 972150–972195.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagd.**

**OBS!:**

- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.**
- **Per kåpa är endast en utdragslåda med en fronthöjd på 50 mm är möjlig och endast högst upp.**

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	800 mm
---------------	--------

djup i G	26
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Bredd	600 mm
Djup	650 mm
bredd i G	24
höjd	900 mm
effektiv höjd för lådor	800 mm
vikt	23,6 kg
Cylinderlås	modulär låscyliner
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

---

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
----------------------------------	-------------