

Garant GRIDLINE

ESD Vario arbetsbänk med hurts höjd 850 mm, ESD-skiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972161 1500/6
GTIN	4067263129714
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Ben 50 mm breda med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Arbetskiva av 50 mm volymavledande spånskiva. Övre ytskikt av ledande HPL-laminat EGB 0,8 mm. Undersidan med ytskikt av vitt laminat. 3 mm antistatisk ABS-list runt om. Med inutiliggande stålrör som förstärkningsprofil.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

leveransinnehåll:

1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetskiva.

Lackering:

Hurts och stödben ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

OBS!:

Centralt hål för jordningskomponent nr 972827 storlek INT2W på ESD-arbetskivans undersida. Jordningskomponenten måste beställas separat.

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Teknisk beskrivning

lådhurtsens höjd	800 mm
------------------	--------

lådurtsens bredd	600 mm
höjd	850 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådurtsens djup	650 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurts effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Djup	750 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva längd	1500 mm
Bredd	1500 mm
Serie	vario
Antal lådor	6
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 100 mm	972035 100
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 125 mm	972035 125
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 150 mm	972035 150
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 200 mm	972035 200
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 50 mm	972035 50
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 75 mm	972035 75
ESD-hurts 24G, för egen utrustning och utdragslådor husets höjd 800 mm	972040 800
ESD-arbetskiva Skivans längd 1500 mm	972160 1500
ESD-stödben höjd 800 mm	972180 800
Skarvplåt Typ 1	972195 1