

**KOMET® finborrenhet M302, Typ: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	238310 10
GTIN	4047109082359
Artikelklass	24J

Beskrivning**Utförande:**

Till detta passar: nr 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M och 268878 BK8425.

OBS!:

Används tillsammans med passande arborrhuvud B301. Passande vändskär W30 vänster och W30/W57 i neutralt utförande.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	239653 6IP
ISO-kod vändskär	TO.X 06T1..
passar till arborrhuvud nr 238301	29,5; 35,5
Grovjusterområde S	3,5 mm
Utvändig diameter D ₁	10 mm
Effektiv längd L ₁	28,5 mm
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
6IP

674252 6IP

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 6IP

239653 6IP

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd
50 mm

659874 50