

Garant GRIDLINE

Hylla, Fronthöjd: 25mm**Beställningsdata**

Ordernummer	935160 25
GTIN	4067263125785
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan. Standardhylla för upphängning. **Bärförmåga 150 kg.**

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

OBS!:

- Hyllan kan också användas som låshylla tillsammans med centrallåsen nr 935590, 935595. Den förbereds som hållare för stiftcylinderlås i täckplåten.
- 25 mm höga hyllor kan inte kombineras tillsammans med mellan- och ändplåtar.

Teknisk beskrivning

Fronthöjd	25 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Hylla utförande	fast monterad hylla
Hylla utförande	rak hylla
Användningsområde	Lådställ
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Datablad

Bredd	1453 mm
Djup	675 mm
bredd i G	56
djup i G	24
Produktslag	Hylla