

Garant GRIDLINE

**Hylla, Fronthöjd: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	935120 25
GTIN	4067263125778
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålplåt med tvärstagning på undersidan. Standardhylla för upphängning. **Bärförmåga 150 kg.**

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

**OBS!:**

- Hyllan kan också användas som låshylla tillsammans med centrallåsen nr 935590, 935595. Den förbereds som hållare för stiftcylinderlås i täckplåten.
- 25 mm höga hyllor kan inte kombineras tillsammans med mellan- och ändplåtar.

**Teknisk beskrivning**

Hylla utförande	fast monterad hylla
Hylla utförande	rak hylla
Fronthöjd	25 mm
Användningsområde	Lådställ
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## Datablad

Bredd	953 mm
Djup	575 mm
bredd i G	36
djup i G	20
Produktslag	Hylla